

Garant**Centravimo grąžtas HSS-E A, be dangos, Nominalusis \varnothing DC k12: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111050 2
GTIN	4045197000255
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Užgalštas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

Nominalusis $\varnothing D_c$	2 mm
Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/aps,
Koto tolerancija	h7
skirta detalių \varnothing	15 – 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis \varnothing	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		