



Akumuliatorinis aklinųjų kniedžių kniediklis M12BPRT, Tipas: M12BPRT



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

Privalumai:

- LED darbo zonos apšvietimas.
- Integruotas diržo segtukas.

Tiekimo sudėtis:

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 073814 MB12 ir įkrovikliu plastikinėje dėžutėje, antgaliais 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814, 073815, 073829, 073839 ir 073840. Versiją be akumuliatoriaus ir įkroviklio rasite Nr. 770450 M12BPRT-0.

Techninis aprašymas

aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki	4,8 mm
Įmušimo jėga	9000 N
Prietaiso eiga	20,32 mm

Svoris su akumuliatoriumi	2,1 kg
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M12B6 Akumuliatoriaus tipas MB12	073829 MB12
Ličio jonų akumuliatorius M12B4 Akumuliatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Ličio jonų akumuliatorius M4B2/M12B2 Akumuliatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Kumštelių rinkinys Tipas 1	770452 1
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M12NRG4	073839 M12NRG4
Atsarginių antgalių rinkinys 4 vnt. Atsuktuvų skaičius 4	770451 4
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC