


MIRKA**Kibus šlifavimo diskas (CER) perforuotas, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567557 400
GTIN	6416868235043
Produktų klasė	56M

Aprašymas**Modelis:**

Kibūs šlifavimo diskai su **popieriaus pagrindu**. Dulkėms atspari danga neleidžia per greitai užsiteršti. Disko kita pusė apklijuota kilpinu veliūru.

Kibus šlifavimo diskas **MIRKA IRIDIUM®** su keramikos (CER) ir aliuminio oksido (A) grūdelių mišiniu, dulkėms atspari danga, nuima didžiausią medžiagos kiekį, patvarus.

Paskirtis:

Ekscentriniam šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz., Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). **Universalus produktas** rupiajam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui.

Puikiai tinka **minkštiems** ir **kietiems paviršiams**.

Techninis aprašymas

Serija	IRIDIUM®
Grūdėtumas	400
Disko Ø	150 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)

Šlifavimo priemonės	Aluminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
galima nusiurbti dulkes	taip
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		