



LED EX kišeninis prožektorius su baterija, Tipas: EX7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081484 EX7
GTIN	4058205001243
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Nuo sproginimo apsaugotas prožektorius, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas. Naujosios LED Lenser EX serijos šviestuvai maksimaliai atsparūs dulkėms ir drėgmei. Kišeninis prožektorius su patentuota Advanced Focus sistema fokusuojamam šviesos kūgiui. Patogus „Magnetic Switch“ paprastam naudojimui užsidėjus pirštines ir apsaugines priemones.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Baterijos tipas	Micro, AAA
Gamintojo pavadinimas	EX7
Baterijų kiekis	3
Šviesos srautas	60 - 200 lm
Švietimo trukmė	16 - 45 h
IP apsaugos klasė	IP 68
Svoris	232 g
Komplekte krepšys su diržu	ne
Galvos Ø	41 mm
Korpuso spalva	geltonas

ATEX zona	Zona 0
ATEX zona	Zona 20
Advanced Focus System (AFS)	taip
Bendras ilgis	161 mm
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Apšvietimo plotas	70 - 120 m
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3