

**Garant****Centravimo grąžtas HSS-E R su plokštuma, be dangos, Nominalusis Ø DC k12: 6,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111450 6,3
GTIN	4045197000767
Produktų klasė	11A

**Aprašymas****Modelis:**

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Centravimo grąžto spindulio požymiai. Forma R: žr. Nr. 111350.

**Techninis aprašymas**

s – 0,1	14 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	6,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h7
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/aps,
skirta detalių Ø	100 – 150 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 333
Tipas	R
Tolerancija Nominalusis Ø	k12

Gilavimo kampas su spinduliu	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		