

**Švarkas Highline, pilkas / juodas, Dydis DE: 61****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091312 61
GTIN	4030913888224
Produktų klasė	06I

Aprašymas**Modelis:**

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

Darbinis švarkas su klose nugaroje ir liemeniu su guma, labai patogus.

- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Paslėptas priekinis užtrauktukas.**
- **Kišenė telefonui ant kairiosios rankovės.**
- **Dvi išorinės šoninės kišenės.**
- **Reguliuojami rankogaliai su lipuku.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Striukė, rugiagėlių ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091311.

Techninis aprašymas

Dydis FR	57
----------	----

Klostės nugaroje	taip
Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis DE	61
Rankogaliai	reguliuojami rankogaliai su lipuku
Striukės užsegimas	Užtrauktukas
Šoninės kišenės	uždėtas
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis	ant kairiosios rankovės
Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis	2
uždengtas užsegimas	taip
Juosmuo	elastinis liemuo su guma
Serija	Highline
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkas / juodas
Produkto rūšis	Darbo švarkas