

**Garant**
**VHM-NC tikslus centravimo grąžtas 90°, be dangos, Ø DC h6: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121019 20
GTIN	4045197647719
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Savaime centruojantis**, nes **1-a pjovimo briauna** užtikrina **maksimalų gręžimo tikslumą**.

**Paskirtis:**

Su viršūnės kampu **90°** centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio Ø spiralinis grąžtas.

**Pastaba:**

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

**Pastūma turi būti**  $f = 0,015$  mm/aps.!

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		