

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M1X0,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M1X0,25
GTIN	4045197997388
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	2
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio Ø	1 mm
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Kiaurymės Ø	0,75 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Sriegio gylis	3 mm
Koto Ø D _s	2,5 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M1×0,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius