

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M10X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M10X1
GTIN	4045197998057
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 10 mmKoto kvadratas \square : 8 mmKiaurymės \varnothing : 9 mm**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio gylis	30 mm

Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	10 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Kiaurymės Ø	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius