

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M35X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M35X1,75
GTIN	4045197999986
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	35 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	33,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX

Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	200 mm
Koto kvadratas $\square$	22 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	105 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M35×1,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius