

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M2,2X0,35****Užsakymo data**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 130000 M2,2X0,35 |
| GTIN             | 4045197997630    |
| Produktų klasė   | 10N              |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Sriegio Ø                  | 2,2 mm     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 2,8 mm     |
| Bendras ilgis L            | 45 mm      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3          |
| Sriegio žingsnis           | 0,35 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 3          |
| Sriegio gylis              | 6,6 mm     |
| Norma                      | DIN 371    |
| Kiaurymės Ø                | 1,85 mm    |
| Koto kvadratas □           | 2,1 mm     |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                                |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                                  |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                                  |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                                |
| Tolerancijos klasė           | 7H  |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                                       |
| Tolerancijos klasė           | 7G  |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                                       |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                                  |
| Ašmenys                      | HSS E                                     |
| Sriegio tipas                | M   |
| Sriegio dydis                | M2,2×0,35                                 |
| Danga                        | be dangos                                 |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                              |
| Sriegio norma                | DIN 13                                    |
| Kreipiančiosios dalies forma | B   |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                   |
| Vidinis aušinimas            | ne  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira              |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                  |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be  |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                               |