

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M10X1,25**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M10X1,25
GTIN	4045197998064
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	10 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	30 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX

Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Bendras ilgis L	100 mm
Kiaurymės Ø	8,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	8 mm
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10×1,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius