

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M23X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130000 M23X1
GTIN	4045197999030
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Sriegio gylis	69 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX

Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	22 mm
Sriegio Ø	23 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M23×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius