

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M14X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M14X1
GTIN	4045197998316
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 11 mmKoto kvadratas  $\square$ : 9 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 13 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio $\varnothing$	14 mm
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Kiaurymės $\varnothing$	13 mm

Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	42 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius