

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M22X1,75

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130000 M22X1,75
GTIN	4045197998972
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	20,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio gylis	66 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio \varnothing	22 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Koto kvadratas \square	14,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M22x1,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius