

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M2,2X0,45****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M2,2X0,45
GTIN	4045197997647
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Bendras ilgis L	45 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	2,2 mm
Sriegio gylis	6,6 mm
Kiaurymės Ø	1,75 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,2×0,45
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius