

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M1,6X0,25**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M1,6X0,25
GTIN	4045197997524
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20

Drožlių griovelių skaičius	2
Bendras ilgis L	40 mm
Sriegio gylis	4,8 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,25 mm
Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	1,35 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	1,6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M1,6×0,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius