

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M24X3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130000 M24X3
GTIN	4045197999146
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	72 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	21 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Sriegio Ø	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M24×3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius