

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M48X5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M48X5
GTIN	4045197000781
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	43 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	144 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio žingsnis	5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio Ø	48 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M48x5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius