

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M9X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M9X0,35
GTIN	4045197997975
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio gylis	27 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio Ø	9 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	8,65 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M9×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius