

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M9X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M9X0,5
GTIN	4045197997982
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Sriegio \varnothing	9 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Sriegio gylis	27 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M9×0,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius