

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M4,5X0,35

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130000 M4,5X0,35
GTIN	4045197997777
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	13,5 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio Ø	4,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	4,15 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4,5×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius