

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M34X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M34X0,75
GTIN	4045197999870
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	200 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Kiaurymės \varnothing	33,25 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas \square	22 mm
Sriegio gylis	102 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio \varnothing	34 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M34x0,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius