

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M17X1,75****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130000 M17X1,75 |
| GTIN             | 4045197998576   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Sriegio gylis         | 51 mm      |
| Sriegio Ø             | 17 mm      |
| Kiaurymės Ø           | 15,25 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 14 mm      |
| Koto kvadratas □      | 11 mm      |
| Tolerancijos klasė    | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė    | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė    | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 3 6G   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė    | 7H         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | 7HX  |
| Tolerancijos klasė           | 7G   |
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                                     |
| Bendras ilgis L              | 125 mm                                       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3  |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Drožlių griovelių skaičius   | 3  |
| Sriegio žingsnis             | 1,75 mm                                      |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M17×1,75                                     |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |