

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M7X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130000 M7X1
GTIN	4045197997913
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Sriegio \varnothing	7 mm
Kiaurymės \varnothing	6 mm
Norma	DIN 371
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	21 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05

Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M7×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius