

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M38X3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M38X3
GTIN	4045197625076
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20

Sriegio žingsnis	3 mm
Sriegio gylis	114 mm
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas $\square$	24 mm
Kiaurymės $\varnothing$	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	200 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio $\varnothing$	38 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M38x3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius