

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M45X4,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M45X4,5
GTIN	4045197625465
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Sriegio $\varnothing$	45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	4,5 mm
Bendras ilgis L	220 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės $\varnothing$	40,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio gylis	135 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M45×4,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius