

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M43X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M43X0,75
GTIN	4045197625359
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	43 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio gylis	129 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	29 mm
Bendras ilgis L	220 mm
Kiaurymės Ø	42,25 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M43×0,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius