

Garant**VHM-NC centravimo grąžtas 90° susuktas spirale, be dangos, Ø DC h6: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121020 2
GTIN	4045197038418
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai **centruota viršūnė**. **Centravimo kiaurymė** lengvai išgręžiama ir yra **labai tikslios formos**. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

≥Ø 6 mm su įpjova HB.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu **90°** centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio Ø spiralinis grąžtas.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	6 mm
Nominalusis Ø D _c	2 mm
Koto Ø D _s	2 mm
Bendras ilgis L	32 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		