

Garant
VHM centravimo grąžtas A, TiAlN, Ø DC k13: 1,25mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	121001 1,25
GTIN	4045197594587
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Iššlifluotas iš apvalaus vientiso kietlydinio strypo. Su sraigtiniais grioveliais.
Medžiagoms iki **62 HRC**.

Techninis aprašymas

skirta detalių Ø	8 – 10 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D _s	3,15 mm
Bendras ilgis L	31,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k13
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.

Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	20 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	15 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	10 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		