

## Garant

### Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M1X0,2



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130011 M1X0,2
GTIN	4045197625908
Produktų klasė	10N

#### Aprašymas

##### Pastaba:

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,2 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 2,5 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 2,1 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 0,8 mm

#### Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,2 mm
Sriegio gylis	2,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	2,5 mm
Sriegio $\varnothing$	1 mm

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Bendras ilgis L	40 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Kiaurymės Ø	0,8 mm
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M1×0,2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius