

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF:  
M53X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130025 M53X0,5
GTIN	4045197626059
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 52,5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio Ø	53 mm
Ašmenys	HSS

Kiaurymės Ø	52,5 mm
Sriegio gylis	79,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Norma	DIN 2184
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M53×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji

Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius