

Garant**VHM-NC centravimo grąžtas 90° susuktas spirale, be dangos, Ø DC h6: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 121020 3 |
| GTIN | 4045197038425 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai **centruota viršūnė**. **Centravimo kiaurymė** lengvai išgręžiama ir yra **labai tikslios formos**. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

≥Ø 6 mm su įpjova HB.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu **90°** centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio Ø spiralinis grąžtas.

Pastaba:

Įpjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm ² | 0,03 mm/aps, |
| Nominalusis Ø D _c | 3 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 8 mm |
| Koto Ø D _s | 3 mm |
| Bendras ilgis L | 32 mm |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | h6 |
| Smailas kampas | 90 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 200 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 180 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |