

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: NO.0-80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 NO.0-80
GTIN	4062406000066
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 80

Sriegio Ø: 1,524 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,25 mm

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	2
Kiaurymės Ø	1,25 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,318 mm

Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	80
Koto $\varnothing D_s$	2,5 mm
Sriegio $\varnothing$	1,524 mm
Sriegio gylis	3,81 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	0-80 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius