

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.0-80**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 NO.0-80
GTIN	4062406000042
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 80

Sriegio Ø: 1,53 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,318 mm
Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto kvadratas □	2,1 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	1,53 mm

Kiaurymės Ø	1,25 mm
Sriegio gylis	4,59 mm
Vijų skaičius colyje	80
Bendras ilgis L	40 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	0-80 UNF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius