

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.0-80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 80

Sriegio Ø: 1,524 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,318 mm
Sriegio Ø	1,524 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	40 mm
Sriegio gylis	3,81 mm
Kiaurymės Ø	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	2

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vijų skaičius colyje	80
Koto $\varnothing D_s$	2,5 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas $\square$	2,1 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	0-80 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius