

**Garant****VHM centravimo grąžtas A, TiAlN, Ø DC k13: 1,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121001 1,6
GTIN	4045197594594
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:**

Iššlifluotas iš apvalaus vientiso kietlydinio strypo. Su sraigtiniais grioveliais.  
Medžiagoms iki **62 HRC**.

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
skirta detalių Ø	10 – 15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	1,6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Bendras ilgis L	35,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k13
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.

Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	20 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	15 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	10 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		