

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M22X2,5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130001 M22X2,5
GTIN	4062406001773
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	19,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Sriegio $\varnothing$	22 mm
Sriegio gylis	66 mm
Koto kvadratas $\square$	14,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio dydis	M22×2,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius