

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
MF: M1,6X0,35**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130001 M1,6X0,35
GTIN	4062406000318
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio gylis	4,8 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio $\varnothing$	1,6 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas $\square$	2,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Kiaurymės Ø	1,25 mm
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio dydis	M1,6×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius