

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
MF: M1,8X0,2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130001 M1,8X0,2
GTIN	4062406000325
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	1,8 mm
Norma	DIN 371
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio žingsnis	0,2 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio gylis	5,4 mm
Koto Ø D _s	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M1,8×0,2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius