

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
MF: M19X1,25**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130001 M19X1,25 |
| GTIN             | 4062406001506   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ašmenys            | HSS E      |
| Koto kvadratas □   | 12 mm      |
| Sriegio Ø          | 19 mm      |
| Norma              | DIN 376    |
| Sriegio žingsnis   | 1,25 mm    |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G   |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė | 7H         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | 7HX  |
| Tolerancijos klasė           | 7G   |
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                                     |
| Sriegio gylis                | 57 mm  |
| Bendras ilgis L              | 140 mm                                       |
| Drožlių griovelių skaičius   | 3  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 16 mm  |
| Kiaurymės Ø                  | 17,75 mm                                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3  |
| Sriegio tipas                | MF-LH  |
| Sriegio dydis                | M19×1,25                                     |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |