

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
MF: M18X1,25**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130001 M18X1,25
GTIN	4062406001414
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,25 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	54 mm
Sriegio Ø	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	16,75 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M18×1,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius