

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
MF: M25X0,35**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130001 M25X0,35
GTIN	4062406001933
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,35 mm
Sriegio Ø	25 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	75 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Kiaurymės Ø	24,65 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	18 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M25×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius