

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
MF: M13X1,25**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130001 M13X1,25
GTIN	4062406001032
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės \varnothing	11,75 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G

Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	39 mm
Sriegio Ø	13 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M13×1,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius