

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
MF: M15X0,35**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130001 M15X0,35
GTIN	4062406001148
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	9 mm
Kiaurymės Ø	14,65 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G

Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	45 mm
Sriegio Ø	15 mm
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M15×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius