

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M33X3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130001 M33X3
GTIN	4062406002619
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	3 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	33 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Sriegio gylis	99 mm
Kiaurymės Ø	30 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	20 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M33×3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius