

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
MF: M36X1,75**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130001 M36X1,75
GTIN	4062406002848
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	34,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	22 mm
Sriegio gylis	108 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	36 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D _s	28 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M36×1,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius