

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M38X0,75

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130001 M38X0,75
GTIN	4062406002961
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	200 mm
Kiaurymės Ø	37,25 mm
Sriegio Ø	38 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D _s	32 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio gylis	114 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M38×0,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius