

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M42X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130001 M42X0,5
GTIN	4062406003227
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 41,5 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelėlių skaičius	4
Sriegio gylis	126 mm
Bendras ilgis L	200 mm

Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	24 mm
Kiaurymės Ø	41,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio Ø	42 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M42×0,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius