

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M44X0,5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130001 M44X0,5
GTIN	4062406003326
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 43,5 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	43,5 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Bendras ilgis L	220 mm
Sriegio gylis	132 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Sriegio $\varnothing$	44 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas $\square$	29 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M44×0,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius